

Yale

Hefboomtakel AL met rondstalen ketting, Belastbaarheid: 0,75t



Bestelgegevens

Bestelnummer	086012 0,75
GTIN	4025092051194
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie van hoogvaste **aluminiumlegering** in compacte uitvoering met gering eigen gewicht. Lichtlopende **kettingvrijschakeling**.

Naaldlager voor lichte loop. In behuizing gegoten kettinggeleiding voor storingsvrije kettingloop.

Toepassing:

Voornamelijk voor **mobiel gebruik**, geringe benodigde hendelkracht.

Opmerking:

Bij het principe van de **lastdrukrem** wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.

De automatisch werkende **kettingvrijschakeling** maakt het **snel aanslaan** van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de **lastdrukrem** weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.

De **slipkoppeling** (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.

Technische beschrijving

Behuizing materiaal	Aluminiumlegering
Belastbaarheid t	0,75 t
Normale hefhoogte	1,5 m
Kettingvrijschakeling	ja
Aantal kettingen	1
Belastbaarheid	750 kg
Gewicht	6,4 kg
Producttype	Hefboomtakel / kettingtakel