

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940803 2000
GTIN	4067263559900
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 20×20G, zonder indeling. Geschikte lades: 16×16G, a.u.b. apart bestellen.
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	49 kg
Nuttige hoogte	1845 mm
Kast type	Basiskast
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Diepte	500 mm
Handgreep positionering	midden
ComfortClose	nee
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Breedte	500 mm
Hoogte	2000 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast