

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940801 2000
GTIN	4067263559092
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 20×20G. Geschikte lades: 16×16G (a.u.b. Apart bestellen)
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Diepte	500 mm
Gewicht	49 kg
Diepte in G	20

Nuttige hoogte	1845 mm
Breedte in G	20
ComfortClose	nee
Kast type	Basiskast
Breedte	500 mm
Handgreep positionering	midden
Hoogte	2000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast