



Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221908 50/4
GTIN	4059782501515
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Ø D ₃	29 mm
Snijkant-Ø D _c	50 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	2,5 mm
Wisselplaatschroef	229919 (T15; 3,1Nm)
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 1205

Wisselplatafmeting	12
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	79 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	28,3 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,61 graden
Instelhoek κ	12 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229918
Spanschroef	229919