

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus ultrasone reiniger Sonic Cleaner N, neutraal, Inhoud: 5l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088017 5
GTIN	4067263733133
Artikelklasse	01L

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT GreenPlus **ultrasone reiniger** - Top performance met maximale flexibiliteit. Werkt u met complexe werkstukgeometrieën en gevoelige oppervlakken? Dan is de Sonic Cleaner-serie voor u gemaakt. De GARANT GreenPlus-reinigingslijn, die speciaal is ontworpen voor ultrasone systemen, bevat alkalische, zure en neutrale reinigingsmiddelen voor een breed scala aan materialen en toepassingen. Afhankelijk van de behoefte en de vervuiling kunnen de zeer geconcentreerde reinigingsmiddelen worden verdund en zijn ze al krachtig bij kamertemperatuur. Het medium wordt daardoor optimaal gebruikt. Lange standtijden besparen bovendien tijd en geld. Alle Sonic Cleaners zijn **markeringsvrij, biologisch afbreekbaar, VOC-vrij en silicaatvrij**. Eenvoudige bedrijfsinterne hantering, de bescherming van uw werknemers en de bescherming van het milieu zijn gegarandeerd.

Sonic Cleaner N, **neutraal** reinigingsconcentraat voor een bijzonder zachte reiniging van gevoelige materialen zoals aluminium, non-ferrometalen, gelakte en verzinkte oppervlakken.

**Toepassing:**

Voor ultrasone reinigingsapparaten.

Licht vuil zoals vet en verwerkingsoliën, slijp-, polijst- en lepmiddelen, vingerafdrukken, slijpstof.

**T.b.v.:**

Gevoelige materialen zoals aluminium, non-ferrometalen, gelakte en verzinkte oppervlakken, maar ook staal, roestvrij staal, kunststof, glas, keramiek en rubber.

## Technische beschrijving

Opslagtemperatuur	20 - 60 °C
Inhoud vloeistof	5 l
Mengverhouding	2 - 5 %
pH-waarde	9,6
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Productnaamattribuut	neutraal
Producttype	Ultrasone krachtreiniger