

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus ultrasone reiniger Sonic Protect CP, Corrosiebescherming, Inhoud: 1l****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 088019 1      |
| GTIN          | 4067263733157 |
| Artikelklasse | 01L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT GreenPlus **ultrasone reiniger** - Top performance met maximale flexibiliteit. Werkt u met complexe werkstukgeometrieën en gevoelige oppervlakken? Dan is de Sonic Cleaner-serie voor u gemaakt. De GARANT GreenPlus-reinigingslijn, die speciaal is ontworpen voor ultrasone systemen, bevat alkalische, zure en neutrale reinigingsmiddelen voor een breed scala aan materialen en toepassingen. Afhankelijk van de behoefte en de vervuiling kunnen de zeer geconcentreerde reinigingsmiddelen worden verdund en zijn ze al krachtig bij kamertemperatuur. Het medium wordt daardoor optimaal gebruikt. Lange standtijden besparen bovendien tijd en geld. Alle Sonic Cleaners zijn **markeringsvrij, biologisch afbreekbaar, VOC-vrij en silicaatvrij**. Eenvoudige bedrijfsinterne hantering, de bescherming van uw werknemers en de bescherming van het milieu zijn gegarandeerd.

Sonic Protect CP - **corrosiebescherming** toevoeging voor corrosiegevoelige metalen materialen zoals staal, grijs gietijzer en hardmetaalsoorten. Materialen worden gecoat met een moleculaire beschermende film die tijdelijke opslag mogelijk maakt. Sonic Protect CP heeft weinig schuim en is eenvoudig af te wassen. Verdere coating- of verhardingsprocessen zijn mogelijk. Kan worden gecombineerd met Sonic Cleaner AL-E; AL-D en N. Kan ook worden gebruikt in passiverings- of dompelbaden en als waterbehandelingsmiddel.

**Toepassing:**

Voor ultrasone reinigingsapparaten.

Geschikt voor corrosiegevoelige metallische materialen zoals staal, grijs gietijzer en hardmetaalsoorten.

**T.b.v.:**

Materialen worden bekleed met een moleculaire bescherm laag die tijdelijk bescherming biedt tegen corrosie. Navolgende coating- of hardingsprocessen worden niet beïnvloed.

---

**Technische beschrijving**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Mengverhouding       | 0,5 - 2,5 %              |
| Inhoud vloeistof     | 1 l                      |
| Opslagtemperatuur    | 20 - 80 °C               |
| pH-waarde            | 8,6                      |
| Duurzaamheid         | GARANT GreenPlus         |
| Serie                | GreenPlus                |
| Productnaamattribuut | Corrosiebescherming      |
| Producttype          | Ultrasone krachtreiniger |