

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 100/6
GTIN	4059782503250
Artikelklasse	28R

Omschrijving**Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	32 mm
Wisselplaatschroef	229919 (T15; 3,1Nm)
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Wisselplaatafmeting	12
Snijkant-Ø D_c	100 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	2,5 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 1205

Ø D ₃	79 mm
Aantal snijkanten Z	6
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	179 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	198 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	78,3 mm
Raminghoek α _{max}	0,22 graden
Instelhoek κ	12 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229919
-------------	--------