



Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221905 32/2
GTIN	4059782504790
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiperfase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	32 mm
Totale lengte L _{totaal}	43 mm
Wisselplaatafmeting	12
geschikte wisselplaat	XD.. 1205
Wisselplaatschroef	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø D ₃	11 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	2,5 mm
Opnamedraad M	M16
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja

Ramplinglengte L voor α_{\max}	10,3 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Ramplinghoek α_{\max}	1,67 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229908
-------------	--------