



Hoge voedingsfrees 7792VX, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221903 32/3
GTIN	4059782504875
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

De unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiperfase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Wisselplatafmeting	09
Wisselplaatschroef	229918 (T15; 2,1 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,5 mm
Snijkant-Ø D_c	32 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 0904
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Ø D_3	17 mm
Afkoppellengte L_1	40 mm
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Aantal snijkanten Z	3
Inwendige koeling	ja

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,88 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	16,3 mm
Instelhoek κ	13 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229918
-------------	--------