

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 52/3mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 221908 52/3 |
| GTIN | 4059782505391 |
| Artikelklasse | 28R |

Omschrijving**Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

| | |
|--|---------------------|
| Ø D ₃ | 31 mm |
| geschikte wisselplaat | XD.. 1205 |
| Maximale snijdiepte a _{p max} | 2,5 mm |
| Wisselplaatafmeting | 12 |
| Wisselplaatschroef | 229919 (T15; 3,1Nm) |
| Totale lengte L _{totaal} | 40 mm |
| Opnameboring-Ø | 22 mm |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Snijkant-Ø D_c | 52 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Inwendige koeling | ja |
| Helicoïdaal frezen Ø D_{min} | 83 mm |
| Helicoïdaal frezen Ø D_{max} | 102 mm |
| Ramplinglengte L voor α_{max} | 30,3 mm |
| Ramplinghoek α_{max} | 0,57 graden |
| Instelhoek κ | 12 graden |
| Fz Helix | 0,7 |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Freestoepping | Rampling |
| Freestoepping | Plungen |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Kopieerfrees |

Accessoires

| | |
|-------------|--------|
| Spanschroef | 229919 |
|-------------|--------|