

HEDI

Kabelhaspel volledig kunststof, Type: 25V



Bestelgegevens

Bestelnummer	081118 25V
GTIN	4003644024810
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Goedkope HEDI®-kabelhaspel van massief kunststof met een haspeldiameter van 250 mm.

- **Een helling van 3 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Technische beschrijving

Diagnosesysteem aanwezig	nee
Energievoorziening	Netvoeding
IP-klasse	IP 20

Materiaal behuizing	Kunststof
Kabelkleur	rood
Nominale spanning	250 V
Kabelopbouw	3G1,5
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Materiaal kabel	PVC
Kabellengte	25 m
Aantal contactdozen	4
Kabelklasse	H05VV-F
Producttype	Kabelhaspel