

Garant**Laag model schoen zwart Veiligheidsschoen comfort black ESD, S1 W2, EU-schoenmaat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092160 40
GTIN	4067263779131
Artikelklasse	01S

Omschrijving**Uitvoering:**

De GARANT veiligheidsschoen comfort combineert een maximaal draagcomfort met modern design. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge verwerkingskwaliteit 'Made in Germany' garanderen de allerhoogste bescherming en een minimaal gewicht. Verschillende leest- en schachtbreedtes (wijdte W1 voor normale brede voeten, wijdte W2 voor bredere voeten) en de geperste productiewijze maken een 'echt' meerwijdtesysteem mogelijk en zorgen voor een ideale oplossing voor verschillende voetbreedtes. De consequente uitvoering van ergonomische principes en een verwisselbare, gewichtsaafhankelijke demping reduceren significante belastingen op de knieën en rug en dragen hierdoor aanzienlijk bij aan een langdurige gezondheid.

- **Bovenmateriaal van lichte, maar sterke microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Praktische GARANT comfort Heel-Puller voor het eenvoudig en snel aantrekken van de schoenen.**
- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsaafhankelijke demping.**
- **Loopzool GARANT comfort TPU.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Laag model schoen met ventilatiestructuur met een groot oppervlak.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping vindt u in Toebehoren voetbescherming onder: 092864 (zacht), 092865 (middel), 092866 (hard).**
- **Standaard worden schoenen met maat 36-39 met zachte demping, maat 40-45 met de gemiddelde demping en maat 46-48 met de harde demping geleverd.**
- **Ook in de toebehoren voetbescherming vindt u de geschikte GARANT veters onder: 092855 120.**

Normale uitvoering W1 onder nr. 092159.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S1

Materiaal teenbeschermpak: Aluminium

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Eigenschap: gewichtsafhankelijk dempend element

Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S1
EU-schoenmaat	40
Eigenschap	gewichtsafhankelijk dempend element
Geslacht	Heren
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal teenbeschermpak	Aluminium
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen