

HEDI

Kabelhaspel volledig kunststof voor F, B, PL en CZ, Type: 50V



Bestelgegevens

Bestelnummer	081119 50V
GTIN	4003644024841
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Goedkope HEDI®-kabelhaspel van massief kunststof met een haspeldiameter van 250 mm.

- **Een helling van 3 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**

Met stopcontacten voor **Frankrijk, België, Polen en Tsjechië.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Technische beschrijving

Materiaal kabel	PVC
Kabelopbouw	3G1,5
IP-klasse	IP 20

Kabelklasse	H05VV-F
Materiaal behuizing	Kunststof
Energievoorziening	Netvoeding
Kabelkleur	rood
Aantal contactdozen	4
Nominale spanning	250 V
Kabellengte	50 m
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Diagnosesysteem aanwezig	nee
Producttype	Kabelhaspel