

HEDI

Kabelhaspel volledig kunststof, Type: 50V



Bestelgegevens

Bestelnummer	081118 50V
GTIN	4003644024834
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Goedkope HEDI®-kabelhaspel van massief kunststof met een haspeldiameter van 250 mm.

- **Een helling van 3 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Technische beschrijving

Kabelkleur	rood
Kabelklasse	H05VV-F
Aantal contactdozen	4

Kabelopbouw	3G1,5
Energievoorziening	Netvoeding
Materiaal behuizing	Kunststof
IP-klasse	IP 20
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Diagnosesysteem aanwezig	nee
Kabellengte	50 m
Materiaal kabel	PVC
Nominale spanning	250 V
Producttype	Kabelhaspel