

Garant**Laag model schoen zwart Veiligheidsschoen comfort black ESD, S1 W1, EU-schoenmaat: 48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092159 48
GTIN	4067263779087
Artikelklasse	01S

Omschrijving**Uitvoering:**

De GARANT veiligheidsschoen comfort combineert een maximaal draagcomfort met modern design. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge verwerkingskwaliteit 'Made in Germany' garanderen een zeer hoge bescherming en een minimaal gewicht. Verschillende schachtwijdtes (wijdte W1 voor normale brede voeten, wijdte W2 voor bredere voeten) en de geperste productiewijze maken een 'echt' meerwijdtesysteem mogelijk en zorgen voor een ideale oplossing voor verschillende voetwijdtes. De consequente uitvoering van ergonomische principes en een verwisselbare, gewichtsafhankelijke demping reduceren significante belastingen op de knieën en rug en dragen hierdoor aanzienlijk bij aan een langdurige gezondheid.

- **Bovenmateriaal van lichte, maar sterke microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Praktische GARANT comfort Heel-Puller voor het eenvoudig en snel aantrekken van de schoenen.**
- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping.**
- **Loopzool GARANT comfort TPU.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Laag model schoen met ventilatiestructuur met een groot oppervlak.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping vindt u in accessoires voetbescherming onder: 092864 (zacht), 092865 (middel), 092866 (hard).**
- **Standaard worden schoenen met gr. 36-39 met zachte demping, gr. 40-45 met de gemiddelde demping en gr. 46-48 met de harde demping geleverd.**
- **In de accessoires voetbescherming vindt u ook de geschikte GARANT veters onder: 092855 120.**

Wijde uitvoering W2 onder nr. 092160.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S1

Materiaal teenbeschermer: Aluminium

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Eigenschap: Vario®-demping

Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S1
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
EU-schoenmaat	48
Eigenschap	Vario®-demping
Materiaal teenbeschermer	Aluminium
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen