

**Garant****Laag model schoen zwart Veiligheidsschoen comfort black ESD, S3 W1, EU-schoenmaat: 45****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092175 45
GTIN	4067263780090
Artikelklasse	01S

**Omschrijving****Uitvoering:**

De GARANT veiligheidsschoen comfort combineert een maximaal draagcomfort met modern design. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge verwerkingskwaliteit 'Made in Germany' garanderen een zeer hoge bescherming en een minimaal gewicht. Verschillende schachtwijdtes (wijdte W1 voor normale brede voeten, wijdte W2 voor bredere voeten) en de geperste productiewijze maken een 'echt' meerwijdtesysteem mogelijk en zorgen voor een ideale oplossing voor verschillende voetwijdtes. De consequente uitvoering van ergonomische principes en een verwisselbare, gewichtsafhankelijke demping reduceren significante belastingen op de knieën en rug en dragen hierdoor aanzienlijk bij aan een langdurige gezondheid.

- **Bovenmateriaal van lichte, maar sterke microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Praktische GARANT comfort Heel-Puller voor het eenvoudig en snel aantrekken van de schoenen.**
- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping.**
- **Loopzool GARANT comfort TPU.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Laag model schoen met naadloze schoenconstructie en doorloopbescherming van textiel. Tong. Bescherming tegen binnendringing van water.

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Opmerking:**

- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping vindt u in accessoires voetbescherming onder: 092864 (zacht), 092865 (middel), 092866 (hard).**
- **Standaard worden schoenen met gr. 36-39 met zachte demping, gr. 40-45 met de gemiddelde demping en gr. 46-48 met de harde demping geleverd.**
- **In de accessoires voetbescherming vindt u ook de geschikte GARANT veters onder: 092855 120.**

Wijde uitvoering W2 onder nr. 092176.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpap: Aluminium

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Eigenschap: Vario®-demping

---

## Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S3
Doorloopzekerheid	Textiel
Materiaal teenbeschermpap	Aluminium
EU-schoenmaat	45
Eigenschap	Vario®-demping
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen