

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 52/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 52/4
GTIN	4059782503700
Artikelklasse	28R

**Omschrijving****Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø $D_c$	52 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2,5 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 1205
Wisselplaatschroef	229919 (T15; 3,1Nm)
Wisselplaatafmeting	12

Ø D <sub>3</sub>	31 mm
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	83 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	102 mm
Rampinglengte L voor α <sub>max</sub>	30,3 mm
Raminghoek α <sub>max</sub>	0,57 graden
Instelhoek κ	12 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Spanschroef	229919
-------------	--------