




Hefmagneet UL E, Maximale draaglast (vlak): 1000kg



Bestelgegevens

Bestelnummer	085980 1000
GTIN	5012095627937
Artikelklasse	08P

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat). Soepel bewegende bedieningshendel met veiligheidsblokkering voor het schakelmechanisme. De hefmagneten hebben een veiligheidsfactor van 3:1.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapsmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.

Technische beschrijving

Maximale heflast vlak	1000 kg
Maat E	71 mm
Minimale materiaalwanddikte rond	15 mm
Maat D	148 mm
Maat G	81 mm
Maat C	145 mm

Maat F	342 mm
Maximale heflast rond	300 kg
Maat A	266 mm
Maat B	320 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak	15 mm
Maximale lengte vlak	2500 mm
maximale Ø rond	180 mm
Gewicht	39 kg
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	SAV HEFMAGNEET