



Hefmagneet UL E, Maximale draaglast (vlak): 600kg



Bestelgegevens

Bestelnummer	085980 600
GTIN	5012095627920
Artikelklasse	08P

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat). Soepel bewegende bedieningshendel met veiligheidsblokkering voor het schakelmechanisme. De hefmagneten hebben een veiligheidsfactor van 3:1.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapsmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.

Technische beschrijving

Maat F	223 mm
Maat C	116 mm
Maximale heflast vlak	600 kg
Gewicht	20 kg
Minimale materiaalwanddikte vlak	12,5 mm
Maat G	59 mm

Minimale materiaalwanddikte rond	12,5 mm
Maximale heflast rond	300 kg
Maximale lengte vlak	2000 mm
Maat B	265 mm
Maat E	106 mm
maximale Ø rond	140 mm
Maat A	213 mm
Maat D	116 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	SAV HEFMAGNEET