

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 125/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 125/8
GTIN	4059782505605
Artikelklasse	28R

**Omschrijving****Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

**Technische beschrijving**

Wisselplatafmeting	12
Ø D <sub>3</sub>	104 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	63 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Wisselplaatschroef	229919 (T15; 3,1Nm)
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	2,5 mm

geschikte wisselplaat	XD.. 1205
Aantal snijkanten Z	8
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	229 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	248 mm
Rampinglengte L voor $\alpha_{\max}$	103,3 mm
Raminghoek $\alpha_{\max}$	0,17 graden
Instelhoek $\kappa$	12 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Spanschroef	229919
-------------	--------