



## Oordopjes, elektronisch Impact in-EAR PRO, Type: IE\_PRO



### Bestelgegevens

Bestelnummer	097783 IE_PRO
GTIN	3603830341076
Artikelklasse	09A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De Impact in-Ear PRO is een elektronisch oordopje met volume- en versterkingsregeling. Deze reproduceren het geluid realistisch en onvervalst dankzij de **Hear-Through-functie** met aparte regeling. De versterking is daarbij beperkt tot een veilig maximumvolume en stopt actief wanneer het omgevingsvolume hoger wordt dan 82 dB. Bovendien kan de Impact in-Ear PRO via **Bluetooth** bijv. met de telefoon worden verbonden.

- **Het Hear-Through-volume kan afzonderlijk in 6 niveaus worden geregeld.**
- **Het Bluetooth-volume kan afzonderlijk worden geregeld in 15 niveaus.**

De 200 mAh batterij kan binnen 2 uur volledig worden opgeladen via de USB-C-poort. De Impact in-Ear PRO heeft flexibele en buigbare oorbeugels voor comfortabel dragen. De herbruikbare pods van siliconen zijn verkrijgbaar in drie verschillende maten, afhankelijk van de gehoorgang. SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

#### Toepassing:

Voor communicatie in veeleisende omgevingen met hoge en wisselende geluidsbelasting.

#### Norm:

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

#### Levering:

1x Impact in-Ear PRO, 1x transportbox, 1x USB /type-C-laadkabel, 1x gebruiksaanwijzing, 2x reserve-PODS SMALL, 2x reserve-PODS MEDIUM, 2x reserve-PODS LARGE.

## Technische beschrijving

SNR-waarde (dempingswaarde)	30 dB(A)
Serie	Impact in-EAR PRO
Bedrijfsduur	10 h
Energievoorziening	Netvoeding
Norm	EN 352-7
Norm	EN 352-2
Producttype	Oorkappen