

Garant**Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, BT 40 kort, Doorn-Ø d1: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302895 13
GTIN	4067263002574
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹. Vorm ADB.

Toepassing:

Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.

Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en kopfrezen DIN 1830.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	27 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	13
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	13
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	13
Opname	BT 40 kort

Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn