



## Veiligheids-kabeloproller, Type: 10S



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081192 10S
GTIN	7391390467041
Artikelklasse	08A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Kabeloproller met **geleide af- en oprolautomaat, meervoudige blokkering per omwenteling**. Zeer breukvaste, gesloten **kunststof behuizing**. Thermische **overbelastingsbeveiliging**, robuuste H07RN-F neopreen-kabel met koppelingsaansluiting.

Eenvoudige montage aan wand of plafond, met **180° zwenkbereik**.

#### Functie:

IP44: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

#### Toepassing:

Verbeterde ergonomie door werken met trekcontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende kabels.

#### Opmerking:

Veeraangedreven slangoprollers zie nr. 080066 tot 080079.

### Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Materiaal kabel	Neopreen rubber
Hoogte	313 mm

Nominale spanning	240 V
Kabelopbouw	3G2,5
Nominaal vermogen afgerold	3500 W
Behuizingsmateriaal	Kunststof
Kabellengte	10 m
Breedte	190 mm
Kabelklasse	H07RN-F
IP-klasse	IP 44
Lengte	406 mm
Producttype	Kabeloproller