

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 40/4
GTIN	2050002058552
Artikelklasse	28R

Omschrijving**Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XD.. 0904
Wisselplaatschroef	229918 (T15; 2,1Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,5 mm
Wisselplaatafmeting	09
Opnameboring-Ø	16 mm
Ø D_3	25 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm

Totale lengte L_{totaal}	32 mm
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	65 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	24,3 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,59 graden
Instelhoek κ	13 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229918
-------------	--------