

**X.LT..ER-D41, SC6525, Wisselplatafmeting: 06mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 221927 06     |
| GTIN          | 2050002058613 |
| Artikelklasse | 28E           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technische beschrijving**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Wisselplatafmeting                | 06                |
| Type                              | ST1400            |
| ISO-code wisselplaat              | XPLT060308-ER-D41 |
| Programmeerradius bij $a_{p\max}$ | 1,37 mm           |
| Hoekradius                        | 0,8 mm            |
| Soort                             | SC6525            |
| Snijmateriaal                     | HM                |
| Voeding $f_z$ per tand            | 0,2 - 2,5 mm      |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4                           |
| Producttype                   | Wisselplaat voor het frezen |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 340 m/min      | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 260 m/min      | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 210 m/min      | P        |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 180 m/min      | P        |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 155 m/min      | P        |
| nat maximaal                   | beperkt geschikt |                |          |
| nat minimaal                   | beperkt geschikt |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |
| Lucht                          | geschikt         |                |          |