

**Garant****Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622152 13
GTIN	4067263012658
Artikelklasse	61C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **haptopreen**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Staal** van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak. **Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.**

**Technische beschrijving**

totale lengte	320 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Meslengte	200 mm
Zeskant voor sleutel	13 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Vormgreep	ergonomisch, recht
Materiaal kling	Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handvat	2-componenten Haptopreen
Oppervlak steel	vernikkeld en verchroomd
Steel en handvat losneembaar	nee
met verlengsteel/-stelen	nee
Producttype	Dopsleutel

