

Garant**Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, Sleutelwijdte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622152 8
GTIN	4067263012627
Artikelklasse	61C

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **haptopreen**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Staal** van chroom-vanadiumstaal. Verchromd oppervlak. **Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.**

Technische beschrijving

Meslengte	120 mm
Sleutelwijdte	8 mm
totale lengte	233 mm
Zeskant voor sleutel	13 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Vormgreep	ergonomisch, recht
Materiaal kling	Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handvat	2-componenten Haptopreen
Oppervlak steel	vernikkeld en verchromd
Steel en handvat losneembaar	nee
met verlengsteel/-stelen	nee
Producttype	Dopsleutel

