

Garant**Dopsleutelset met tweecomponenten-Haptoprene-dwarsgreep, steellengte 200 mm, Aantal sleutels: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622556 3
GTIN	4067263012733
Artikelklasse	61C

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef **Haptoprene**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak.

Inhoud:

resp. 1 st. nr. 622552: Gr. 8; 10; 13

Technische beschrijving

Meslengte	200 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-dwarsgreep, steellengte 200 mm Sleutelwijdte 13 mm	622552 13
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-dwarsgreep, steellengte 200 mm Sleutelwijdte 10 mm	622552 10

Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-
dwarsgreep, steellengte 200 mm Sleutelwijdte 8 mm

622552 8