

**Garant****Set kogelkopschroevendraaiers voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-Haptoprene-handvat, Aantal schroevendraaiers: 5****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 627746 5      |
| GTIN          | 4067263013419 |
| Artikelklasse | 61C           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

rechte 6-kant schacht met kogelkop.

Ergonomisch gevormde **elektrische handgreep** met anti-slip **haptopreen** oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Staal** van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak.

**Levering:**

Resp. 1 kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten nr. 627742: Maat 3; 4; 5; 6; 8

**Technische beschrijving**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Bitsoort    | 6-kant dopsleutel |
| Producttype | Schroevendraaiers |

**Accessoires**

Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Zeskant 5 mm

627742 5

Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Zeskant 4 mm

627742 4

Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten,  
met 2-componenten-Haptoprene-handvat Zeskant 6 mm

627742 6

Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten,  
met 2-componenten-Haptoprene-handvat Zeskant 8 mm

627742 8

Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten,  
met 2-componenten-Haptoprene-handvat Zeskant 3 mm

627742 3