

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 52/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 52/5
GTIN	2050002058576
Artikelklasse	28R

Omschrijving**Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229919 (T15; 3,1Nm)
geschikte wisselplaat	XD.. 1205
Wisselplaatafmeting	12
Ø D ₃	31 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Snijkant-Ø D _c	52 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	2,5 mm

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	83 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	102 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	30,3 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,57 graden
Instelhoek κ	12 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229919
-------------	--------