

Garant**Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat, Bladbreedte b: 6,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	660032 6,5
GTIN	4067263013471
Artikelklasse	61F

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **haptopreen**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel** van chroom-vanadiumstaal. **Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.**

Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

Technische beschrijving

Meslengte	140 mm
doorgaande steel	nee
totale lengte	245 mm
Bladdikte a	1,2 mm
Punt	zwart
Bedieningszeskant	nee
Bladbreedte b	6,5 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Uitvoering schacht	rond
Slagkap	nee

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep	2-componenten Haptopreen
Oppervlak	vernikkeld en verchromd
Producttype	Schroevendraaiers