

**Garant****Set schroevendraaiers voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat, Aantal schroevendraaiers: 6****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 660036 6      |
| GTIN          | 4067263013518 |
| Artikelklasse | 61F           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **haptopreen**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Staal** van chroom-vanadiumstaal. **Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.**

**Toepassing:**

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

**Inhoud:**

resp. 1 schroevendraaier nr. 660032: Maat 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

**Technische beschrijving**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Aantal schroevendraaiers | 6                        |
| Bedieningszeskant        | ja                       |
| Bitsoort                 | Sleufschroevendraaier    |
| Uitvoering schacht       | rond                     |
| Slagkap                  | nee                      |
| Materiaal                | Chroom-vanadiumstaal     |
| Materiaal handgreep      | 2-componenten Haptopreen |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Oppervlak         | vernikkeld en verchroomd |
| Punt              | zwart                    |
| vonkvrij          | nee                      |
| Wegrolbeveiliging | nee                      |
| Kap draaibaar     | nee                      |
| doorgaande steel  | nee                      |
| Producttype       | Schroevendraaiers        |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 3,5 mm | 660032 3,5 |
| Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 4 mm   | 660032 4   |
| Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 5,5 mm | 660032 5,5 |
| Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 6,5 mm | 660032 6,5 |
| Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 8 mm   | 660032 8   |
| Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 10 mm  | 660032 10  |