



Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 125/11mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221908 125/11
GTIN	4059782503953
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiperfase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	125 mm
Ø D ₃	104 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 1205
Maximale snijdiepte a _{p max}	2,5 mm
Wisselplaatafmeting	12
Opnameboring-Ø	40 mm

Wisselplaatschroef	229919 (T15; 3,1Nm)
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Aantal snijkanten Z	11
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	229 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	248 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	103,3 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,17 graden
Instelhoek κ	12 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229919
-------------	--------