

**Garant****Gereedschapshouder voor volboren, PSC 63 kort, voor schacht-Ø DS: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308585 25
GTIN	4067263002628
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.**
- **Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-Ø tegen het contactvlak gespannen.**
- **Hierdoor betere ondersteuning wat een hogere voeding mogelijk maakt.**
- **Hoge rondloopnauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Toepassing:**

**Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.**

**T.b.v.:**

alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	72 mm
Buiten-Ø D	45 mm
Opname	PSC 63 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Weldon-houder