

Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB, BT 30 A = 100, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303012 22
GTIN	4067263002666
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlak aan de kraag geslepen.

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹. Vorm ADB. Met 4 koelkanaalboringen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22
Doorn-Ø d ₁	22 mm
Buiten-Ø D	48 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	22
Opname	BT 30 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname