

**Garant****Meskopopname Vorm AD, BT 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303810 16
GTIN	4067263014027
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Met RFID/Balluff-chip-boring en koelkanaalboringen.

**Voordeel:**

Door het **dubbele contact van conus en oplegvlak** ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:

- **Betere oppervlaktekwaliteit**
- **Langere gereedschapsstandtijden**
- **Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)**
- **Betere rondlooptrouwkeurigheid**

Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806. Speciale sleutel nr. 309840.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	38 mm
a	1 mm

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Opname	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	AD
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Uitvoering	BT-DC
Producttype	Meskopopname