


**Garant****Krimhouder met koelkanaalsleuven, SK 40 A = 130, Span-ØD1: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302364 5
GTIN	4067263014331
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Met 4 koelkanaalsleuven bij de spanboring.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Voordeel:**

Verbeterde koeling direct bij de gereedschapsschacht. **Vergemakkelijkt het krimpen van kleine gereedschapsdiameters.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	17 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Opname	SK 40 A = 130

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Balluff-chip-boring	ja
Koelkanaalboring	ja
Producttype	Hydrohouder