


Garant**Krimhouder met koelkanaalsleuven, SK 40 A = 130, Span-ØD1: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302364 3
GTIN	4067263014317
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Met 4 koelkanaalsleuven bij de spanboring.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Voordeel:

Verbeterde koeling direct bij de gereedschapsschacht. **Vergemakkelijkt het krimpen van kleine gereedschapsdiameters.**

Toepassing:

Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	12 mm
Buiten-Ø D	17 mm
Opname	SK 40 A = 130
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Balluff-chip-boring	ja
Koelkanaalboring	ja
Producttype	Hydrohouder