

**Garant**
**Krimhouder met koelkanaalsleuven, HSK-A 63 A = 130, Span-ØD1: 5mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	308311 5
GTIN	4067263014393
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Met 4 koelkanaalsleuven bij de spanboring.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Voordeel:**

Verbeterde koeling direct bij de gereedschapsschacht. **Vergemakkelijkt het krimpen van kleine gereedschapsdiameters.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302416, krimpapparaten nr. 354210 – 304755.

**Technische beschrijving**

Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Span-Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Buiten-Ø D	17 mm
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

Opname	HSK-A 63 A = 130
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder