

**Garant****Krimhouder Vorm ADB, met koelkanaalboring, BT 50 A = 100, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303437 25
GTIN	4067263014461
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).
- Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

**Norm:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	53 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Opname	BT 50 A = 100

Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder