

Garant**Krimhouder met koelkanaalboring, PSC 40 kort, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308560 10
GTIN	4067263014683
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.**

Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.
Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Ø D ₂	24 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Afkoppellengte A-maat	75 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Opname	PSC 40 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1

Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder