

**Garant****Krimphouder met koelkanaalboring, PSC 50 kort, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308562 25
GTIN	4067263014829
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.**

Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Accessoires:**

Krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.  
Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Buiten-Ø D	53 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Opname	PSC 50 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1

Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder