

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/5Lmm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 221908 63/5L |
| GTIN | 4059782504622 |
| Artikelklasse | 28R |

Omschrijving**Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

| | |
|--|----------------------|
| Ø D ₃ | 36 mm |
| Maximale snijdiepte a _{p max} | 3,5 mm |
| Snijkant-Ø D _c | 63 mm |
| geschikte wisselplaat | XE.. 1605 |
| Opnameboring-Ø | 22 mm |
| Totale lengte L _{totaal} | 40 mm |
| Wisselplaatschroef | 229920 (TP20; 7,6Nm) |

| | |
|---|------------------|
| Wisselplaatafmeting | 16 |
| Aantal snijkanten Z | 5 |
| Inwendige koeling | ja |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$ | 99 mm |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$ | 124 mm |
| Ramplinglengte L voor α_{\max} | 29,3 mm |
| Ramplinghoek α_{\max} | 0,68 graden |
| Instelhoek κ | 16 graden |
| Fz Helix | 0,7 |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Freestoepping | Rampling |
| Freestoepping | Plungen |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Kopieerfrees |

Accessoires

| | |
|-------------|--------|
| Spanschroef | 229920 |
|-------------|--------|