

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 42/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 42/4
GTIN	2050001705914
Artikelklasse	28R

Omschrijving**Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,5 mm
Snijkant-Ø D_c	42 mm
Wisselplatafmeting	09
Wisselplaatschroef	229918 (T15; 2,1Nm)
Totale lengte L_{totaal}	32 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 0904

Ø D ₃	21 mm
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	63 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	82 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	20,3 mm
Raminghoek α _{max}	0,85 graden
Instelhoek κ	12 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229918
-------------	--------