

**X.L...SR-D, SC3025, Wisselplatafmeting: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221933 16
GTIN	4059782505773
Artikelklasse	28E

Omschrijving

Uitvoering:
bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Opmerking:
Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Wisselplatafmeting	16
Type	GG
ISO-code wisselplaat	XELW160512-SR-D
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	4,18 mm
Hoekradius	1,2 mm
Soort	SC3025
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,3 - 2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	260 m/min	K
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		