

**X.LT..ER-D41, SC6525, Wisselplatafmeting: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221927 12
GTIN	4059782506282
Artikelklasse	28E

Omschrijving

Uitvoering:
bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Opmerking:
Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Type	ST1400
Wisselplatafmeting	12
ISO-code wisselplaat	XDLT120508-ER-D41
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	2,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	SC6525
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,2 - 2,5 mm

Aantal wisselingen/snijkant	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	340 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	155 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		