

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 80/6
GTIN	4059782503533
Artikelklasse	28R

Omschrijving**Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229920 (TP20; 7,6Nm)
Ø D ₃	53 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	3,5 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Snijkant-Ø D _c	80 mm
Wisselplaatafmeting	16
Opnameboring-Ø	27 mm

geschikte wisselplaat	XE.. 1605
Aantal snijkanten Z	6
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	133 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	52,3 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,38 graden
Instelhoek κ	16 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229920
-------------	--------