

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 42/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 42/5
GTIN	2050001735140
Artikelklasse	28R

Omschrijving**Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Wisselplatafmeting	09
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,5 mm
Ø D ₃	27 mm
Wisselplaatschroef	229918 (T15; 2,1Nm)
Opnameboring-Ø	16 mm
Snijkant-Ø D _c	42 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 0904

Totale lengte L_{totaal}	32 mm
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	69 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	26,3 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,55 graden
Instelhoek κ	13 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229918
-------------	--------