



Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221900 32/5
GTIN	4059782500723
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

De unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfreesen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Ø D ₃	21 mm
Wisselplaatafmeting	06
Afkoppellengte L ₁	40 mm
Totale lengte L _{totaal}	250 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	0,9 mm
Wisselplaatschroef	229916 (T7; 0,8 Nm)
geschikte wisselplaat	XD..
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	62 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,57 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	20,2 mm
Instelhoek κ	10 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229916
-------------	--------