

**X.LT..ER-D41, X400, Wisselplaatafmeting: 09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221925 09
GTIN	4059782506404
Artikelklasse	28F

**Omschrijving****Uitvoering:**

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technische beschrijving**

Type	ST1400
Wisselplaatafmeting	09
ISO-code wisselplaat	XDLW090408-SR-D
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	2,01 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	X400
Snijmateriaal	HM
Voeding $f_z$ per tand	0,2 - 1,8 mm

Aantal wisselingen/snijkant	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	260 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	240 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		